

CBH 19/19 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Upevnění kabelů nebo svazků pomocí vázacích pásek do elektrických rozvaděčů a skříní.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 19 x 19 mm, Plast, 80 N
Číslo objednávky	1289200000
Typ	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
Množství	100 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0.748 inch
Šířka	19 mm	Šířka (v palcích)	0.748 inch
Délka	2 mm	Délka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	0.7 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...60 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Max. šířka stahovací pásky	3.6 mm	Odolné proti UV záření	Ano
Pro znovuotevření	Ne	Verze	Samolepicí
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	60 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Základní materiál	Plast	Pevnost v tahu	80 N
Pevnost v tahu (síla v librách)	18 lbf	Průměr připevňovacího otvoru	4.1 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Drawings

Dimensional drawing

