



Upevnění kabelů nebo svazků pomocí vázacích pásek do elektrických rozvaděčů a skříní.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelové vázací pásky, 27 x 27 mm, Plast, 80 N
Číslo objednávky	<a href="#">1289400000</a>
Typ	CBH 27/27 NC
GTIN (EAN)	4008 190160067
Množství	3000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1.063 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Délka	2 mm	Délka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	1.7 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...60 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Instalační materiály

Max. šířka stahovací pásky	4.8 mm	Odolné proti UV záření	Ano
Pro znovuotevření	Ne	Verze	Samolepicí
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	60 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Základní materiál	Plast	Pevnost v tahu	80 N
Pevnost v tahu (síla v librách)	18 lbf	Průměr připevňovacího otvoru	4.8 mm

## Důležitá poznámka

Informace o produktu Počet balení v krabici (kusů): 30  
 Počet položek v balení (kusů): 100  
 Jedna dodací jednotka odpovídá jednomu balení a lze objednat pouze násobky dodací jednotky.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**

