

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, RJ45, prázdný kryt

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Empty enclosure, Flange, angled
Číslo objednávky	<a href="#">1296710000</a>
Typ	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	54.9 mm	Hloubka (v palcích)	2.1614 inch
Výška	52.4 mm	Výška (v palcích)	2.063 inch
Šířka	24.3 mm	Šířka (v palcích)	0.9567 inch
Čistá hmotnost	81.66 g		

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Typ montáže	2 šrouby, M3 (není součástí)	Stupeň krytí	IP67

### Obecné standardy


Č. osvědčení (cULus)	E316369
----------------------	---------

### Klasifikace


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Rozměrový výkres



### Výřez instalace

