

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, RJ45, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Verze	Empty enclosure, Flange, angled
Číslo objednávky	1296710000
Typ	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cULus) E316369

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	54.9 mm	Hloubka (v palcích)	2.1614 inch
Výška	52.4 mm	Výška (v palcích)	2.063 inch
Šířka	24.3 mm	Šířka (v palcích)	0.9567 inch
Čistá hmotnost	81.66 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Typ montáže	2 šrouby, M3 (není součástí)	Stupeň krytí	IP67

Obecné standardy


Č. osvědčení (cULus) E316369

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Výřez instalace

