


**Obrázek výrobku**

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	P řada, Dělicí deska, Šedá, 2 mm, vytištěno, R-A, vodorovný
Číslo objednávky	<a href="#">1297870000</a>
Typ	TW PRV16 R-A
GTIN (EAN)	4050118099508
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	100 mm	Hloubka (v palcích)	3.937 inch
Výška	225 mm	Výška (v palcích)	8.8582 inch
Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	27.4 g		

### Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	125 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Specifikace systému

Verze	vytištěno, R-A, vodorovný
-------	---------------------------

### Údaje materiálu

Základní materiál	Polykarbonát	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

### Další technická data

Přichytka	Ano
-----------	-----

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

**Nákresy**

