


**AH WDT 2.5 BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Víko svorky, Tmavě béžová, Výška: 43.9 mm, Šířka: 4.9 mm, Hloubka: 7.9 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1305230000</a>
Typ	AH WDT 2.5 BT
GTIN (EAN)	4050118104509
Množství	50 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2027-04-30T00:00:00+02:00

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7.9 mm	Hloubka (v palcích)	0.311 inch
Výška	43.9 mm	Výška (v palcích)	1.7283 inch
Šířka	4.9 mm	Šířka (v palcích)	0.1929 inch
Čistá hmotnost	0.57 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.013 kg CO2 eq.	

## Údaje materiálu

Barevný	Tmavě béžová
---------	--------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		