


**WDT 2.5 AT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvný konektor (svorka), 24 A, Tmavě béžová, Wemid
Číslo objednávky	<a href="#">1305320000</a>
Typ	WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104363
Množství	50 items

## WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cURus)	E60693

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.9685 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	5.1 mm	Šířka (v palcích)	0.2008 inch
Čistá hmotnost	5.14 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...75 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze	1 zásuvné připojení - 1 zásuvné připojení - 1 připojení s adaptérem, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	1
Počet pólů na řadu	1	PE připojení	Ne

## Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	12 AWG	Velikost napětí C (CSA)	300 V
Velikost proudu C (CSA)	20 A	Č. osvědčení (CSA)	200039-70001233
Velikost napětí B (CSA)	300 V	Velikost proudu B (CSA)	20 A
Velikost napětí D (CSA)	300 V	Velikost proudu D (CSA)	10 A
Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG		

## Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	Příchytky
-----------------	-------	-------------	-----------

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Data hodnocení

Jmenovitý průřez	2.5 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité DC napětí	500 V	Jmenovitý proud	24 A
Proud při maximu vodičů	27 A	Standardy	V souladu s normou IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1.33 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0.77 W	Závažnost znečištění	3

### UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Velikost napětí B (cURus)	300 V
Velikost napětí D (cURus)	300 V	Č. osvědčení (cURus)	E60693
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	26 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	26 AWG
Velikost proudu B (cURus)	20 A	Velikost napětí C (cURus)	300 V
Velikost proudu C (cURus)	20 A	Velikost proudu D (cURus)	10 A
Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG		

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Měřidlo podle IEC 60947-1	A4	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Směr připojení	na straně	Utahovací moment, max.	0.6 Nm
Utahovací moment, min.	0.4 Nm	Délka odizolování	7 mm
Typ připojení 2	Zásuvné připojení Plug-in	Typ připojení	Šroubové připojení
Počet připojení	1	Upínací rozsah, max.	4 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Svěrný šroub	M 2,5
Velikost nože	0,6 x 3,5 mm	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

### Všeobecně

Průřez propojení AWG, max.	AWG 12	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Standardy	V souladu s normou IEC 60947-7-1		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 2.5N/2 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693800000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883621	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693810000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883645	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693820000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883652	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693830000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883669	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693840000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883676	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693850000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883683	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693860000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883690	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/9 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693870000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883706	
Množství	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/10 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693880000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883720	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1909000000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248535613	
Množství	20 ST	

## Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WAP WDT 2.5 AT	Verze
Číslo	<a href="#">1305250000</a>	Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 40.75 mm, Šířka: 1.5 mm, V-O, Wemid, Přichytka: Ano
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118104486	
Množství	50 ST	

## Zástrčky



Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZVR ZP2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1816130000</a>	Z řada, Blokovací svorky, Žlutá, 3.9 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248370702	
Množství	25 ST	
Typ	KOSF ZT2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1816150000</a>	Z řada, Kódovací prvek, Žlutá, 2.9 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248370726	
Množství	50 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZZE ZP2.5	Verze
Číslo	<a href="#">1816140000</a>	Z řada, Uvolnění napětí, Žlutá, 9.9 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248370719	
Množství	25 ST	

## Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	<a href="#">9008330000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ST	

## Zástrčky



Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WP 2.5/1AN/1	Verze
Číslo	<a href="#">1305270000</a>	Konektor samec (svorka), Šroubové připojení, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, Počet připojení: 1, Počet pólů: 1, Šířka: 6.1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118104547	
Množství	50 ST	
Typ	WP 2.5/1AN/10	Verze
Číslo	<a href="#">1305280000</a>	Konektor samec (svorka), Šroubové připojení, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, Počet připojení: 10, Počet pólů: 10, Šířka: 52 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118104530	
Množství	50 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásy pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potišťovaných značek pro okamžité použití
- Pásy pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
objednávky		Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4008190397111	
Množství	1000 ST	
Typ	WS 10/5 MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1635000000</a>	WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
objednávky		Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4008190261948	
Množství	720 ST	

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718070000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349684	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/10 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1717980000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 10
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349677	
Množství	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/10 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718160000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 10
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349691	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/10 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193340000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 10
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248976355	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1717990000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349295	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1717900000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349288	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718080000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349301	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193260000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 2
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248975846	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1909140000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248535927	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1909110000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 20
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248535781	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1909130000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 20
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248535910	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193350000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 20
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248975877	
Množství	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718000000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349332	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1717910000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 3
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349318	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718090000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 3
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349325	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193270000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 3
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248975853	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718010000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349356	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1717920000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 4
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349349	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718100000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 4
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349363	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193280000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 4
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248976348	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718020000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349394	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1717930000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 5
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349370	
Množství	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/5 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718110000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 5
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349387	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193290000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 5
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248976331	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718180000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349721	
Množství	5 ST	
Typ	ZQV 2.5N/50 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1693890000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190883737	
Množství	5 ST	
Typ	ZQV 2.5N/50 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1718170000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 50
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349714	
Množství	5 ST	
Typ	ZQV 2.5N/50 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718190000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 50
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349707	
Množství	5 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718030000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349417	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1717940000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 6
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349400	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718120000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 6
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349424	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193300000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 6
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248975747	
Množství	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718040000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349455	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1717950000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 7
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349431	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718130000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 7
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349448	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193310000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 7
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248975860	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718050000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349561	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 RT	Verze
Číslo	<a href="#">1717960000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 8
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349523	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718140000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 8
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349585	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193320000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 8
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248975754	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1718060000</a>	W řada, Spojovací konektor, 24 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349660	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/9 SW	Verze
Číslo	<a href="#">1718150000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 9
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190349653	
Množství	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/9 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1193330000</a>	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 9
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248975761	
Množství	20 ST	

## Zástrčky




Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ZP 2.5/1AN/1	Verze
Číslo	<a href="#">1815430000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248370238	
Množství	50 ST	
Typ	ZP 2.5/1AN/10	Verze
Číslo	<a href="#">1815560000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248342624	
Množství	20 ST	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV	Verze
Číslo	<a href="#">1007900000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Přímá montáž
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248711277	
Množství	50 ST	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/10	Verze
Číslo	<a href="#">1815280000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248342563	
Množství	20 ST	

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

**WDT 2.5 AT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Příslušenství****Všeobecné objednávací údaje**

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1805490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ST	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1805520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ST	