


QB 17,8/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Propojení mezi signálními kontakty VSPC lze nainstalovat rychle. Propojení lze jednotlivě oddělit pro funkci upozornění s maximem 10 VSPC R.

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	1309470000
Typ	QB 17,8/2
GTIN (EAN)	4050118111934
Množství	90 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2026-01-30T00:00:00+01:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21 mm	Hloubka (v palcích)	0.8268 inch
Výška	15.5 mm	Výška (v palcích)	0.6102 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0.2362 inch
Čistá hmotnost	1.27 g		

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -20 °C...55 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovitý proud IN 17.5 A

Obecné údaje

Segment Měření a regulace Barevný Žlutá

Data připojení

Délka odizolování	6.5 mm	Průřez vodiče, pevný, max.	1.5 mm ²
Rozteč v mm (P)	17.80 mm		

Obecné údaje

Barevný Žlutá

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Circuit diagram
