

KEBI-KTBI MOPL 5050 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro kryty Klippon®
Řada krytů EBi umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Montážní desky

Montážní desky pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo komponent přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Klippon EBi (Essential Box industrial), Montážní deska, Výška: 429 mm, Šířka: 429 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 1310360000 |
| Typ | KEBI-KTBI MOPL 5050 S2N |
| GTIN (EAN) | 4050118112368 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2025-12-30T00:00:00+01:00 |

KEBI-KTBI MOPL 5050 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 1.5 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0591 inch |
| Výška | 429 mm | Výška (v palcích) | 16.8897 inch |
| Šířka | 429 mm | Šířka (v palcích) | 16.8897 inch |
| Čistá hmotnost | 2220 g | | |

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|--------------------------------|
| Provedení povrchu | neošetřené | Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4301 (304) |
|-------------------|------------|-------------------|--------------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |