

**Obrázek výrobku**

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Přípojnice (svorka), Šedá, Výška: 130 mm, Hloubka: 20 mm, Ocel
Číslo objednávky	<a href="#">1311320000</a>
Typ	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Množství	25 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20 mm	Hloubka (v palcích)	0.7874 inch
Výška	130 mm	Výška (v palcích)	5.1181 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Průměr	5.4 mm	Čistá hmotnost	34.51 g

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C Provozní teplota -40 °C...85 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Provedení povrchu	galvanizované
Barevný	Šedá		

## Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

## Rozměry

Průměr 5.4 mm

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž Provedení povrchu galvanizované

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		