

SAIE-M12B-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Montážní závit: , Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu:
Číslo objednávky	1312970000
Typ	SAIE-M12B-5-TL
GTIN (EAN)	4050118116410
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	4.93 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Počet pólů	5
------------	---

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Patice
Hlavní materiál krytu	CuZn	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP68
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

Obecné údaje

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Typ připojení	Patice	Hlavní materiál krytu	CuZn
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP68	Připojení 1	M12
Připojení 2	Dip soldering	Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Nákresy

Schéma pólů

