



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Montážní závit: , Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu:
Číslo objednávky	<a href="#">1312980000</a>
Typ	SAIE-M12S-5-TL
GTIN (EAN)	4050118116151
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 9.86 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické specifikace kabelu

Počet pólů 5

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Kontakt
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP68
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C		

## Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

## Obecné údaje

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Typ připojení	Kontakt	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP68	Připojení 1	M12
Připojení 2	Dip soldering	Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C
Vnější prům. vodiče	-		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

**Nákresy**

**Schéma pólů**

