

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spojka, FreeCon konstrukce zásuvných PushPull konektorů ver.14 podle IEC 61076-3-117, kov

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Spojovací skříňka, FreeCon, SCRJ, Spojka, IP 65 |
| Číslo objednávky | 1318150000 |
| Typ | IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA |
| GTIN (EAN) | 4050118123982 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E316369 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 43.9 mm | Hloubka (v palcích) | 1.7283 inch |
| Výška | 52 mm | Výška (v palcích) | 2.0472 inch |
| Šířka | 41 mm | Šířka (v palcích) | 1.6142 inch |
| Čistá hmotnost | 224.56 g | | |

Teploty

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Teplota instalace | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné údaje

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------------|--|
| Barevný | Stříbrná | Hlavní materiál krytu | Hliníkový profil, Kryt: tlakově lité zinek, nalakováno |
| Typ montáže | Šroubová montáž | Stupeň krytí | IP 65 |

Obecné standardy

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 | Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|

Optické vlastnosti optické spojky vláken


| | |
|--|---------|
| Útlum při zapojení (spojka optických vláken) | <0,2 dB |
|--|---------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002597 | ETIM 9.0 | EC002597 |
| ETIM 10.0 | EC002597 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 | | |


Nákresy

Rozměrový výkres




Bottom view

Rozměrový výkres




Bottom view with mounting foot

Rozměrový výkres



Front view

Rozměrový výkres



Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty




Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-BP-V14P | Verze |
| Číslo objednávky | 1058310000 | Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | |
| Množství | 10 ST | |

SC-RJ



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117 ver. 14 (PROFINET), kov, vložka SC

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-PS-V14M-2SC-POF | Verze |
| Číslo objednávky | 1191550000 | Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248974436 | |
| Množství | 10 ST | |