

SFR 3/21 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Redesign SFR je modifikovaná verze oblíbené značky na vodiče SlimFix, která výrazně zjednodušuje instalaci. Tato značka se jednoduše zasune na kabel a ihned se bezpečně upevní.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | SlimFix R, Označení vodičů a kabelů, 3 - 3.7 mm, 21 x 5.8 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 1318760000 |
| Typ | SFR 3/21 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4050118124507 |
| Množství | 256 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 21 mm | Výška (v palcích) | 0.8268 inch |
| Šířka | 5.8 mm | Šířka (v palcích) | 0.2283 inch |
| Čistá hmotnost | 0.32 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně 0.003 kg CO2 eq. |

Obecné údaje

| | |
|-------------------------------|---|
| Šířka | 5.8 mm |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | Žlutá |
| Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyamid 66 |
| Tištěné znaky | prázdné |
| Počet značek v balení | Forma napájení MultiCard |
| Velikost pole na označení | 21 x 4.6 mm |
| Doporučená odvětví | Doprava, Stroje |
| kompatibilní tiskárna | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Conductor and cable markers |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen | Ne | Průřez vodiče, max. | 2.5 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 1.5 mm ² | Vnější prům. vodiče, max. | 3.7 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 3 mm | Vnější prům. vodiče | 3 - 3.7 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 1.5 - 2.5 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Nákresy

