



Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | OMNIMATE Signal - series PM, Narážecí značky, 2.7 x 2.6 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 Weidmueller, Bílá |
| Číslo objednávky | 1323710000 |
| Typ | PM 2.7/2.6 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118126778 |
| Množství | 960 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2025-12-31T00:00:00+01:00 |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 2.7 mm | Výška (v palcích) | 0.1063 inch |
| Šířka | 2.6 mm | Šířka (v palcích) | 0.1024 inch |
| Čistá hmotnost | 0.1 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.001 kg CO2 eq. | |

Obecné údaje

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Šířka | 2.6 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Barevný | Bílá | | |
| Halogen | Ne | | |
| Základní materiál | Polyamid 66 | | |
| Tištěné znaky | prázdné | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard | |
| Doporučená odvětví kompatibilní tiskárna | Výrobce zařízení PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Pusher markers | | |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | | |
| Aplikace/výrobce | Weidmueller | | |

Označení konektorů

Rozteč v mm (P) 3.50 mm

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Nákresy



Výkres

