


SM DIA 60-22 K MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | SwitchMark, Značky na přístroje, 60 x 60 mm, ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV, Žlutá |
| Číslo objednávky | 1323750000 |
| Typ | SM DIA 60-22 K MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4050118127010 |
| Množství | 10 items |

SM DIA 60-22 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 1.2 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0472 inch |
| Výška | 60 mm | Výška (v palcích) | 2.3622 inch |
| Šířka | 60 mm | Šířka (v palcích) | 2.3622 inch |
| Průměr | 22 mm | Čistá hmotnost | 9.06 g |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...60 °C |
|-------------------------|-------------|

Shoda produktu s prostředím

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.101 kg CO2 eq. |

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| Verze | Samolepicí | |
| Šířka | 60 mm | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 60 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Barevný | Žlutá | |
| Halogen | Ne | |
| Základní materiál | Polyamid 66 | |
| Tištěné znaky | bez | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard |
| kompatibilní tiskárna | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Device markers | |
| Rozsah provozní teploty | -40...60 °C | |
| Aplikace/výrobce | ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV | |

Značky na přístroje

| | | | |
|--------|-------|---------|----|
| Průměr | 22 mm | Halogen | Ne |
|--------|-------|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy

