

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

FreeCon Active PROFINET media konvertor s diagnostickou funkcí, pro zásuvný konektor PushPull Var. 14 podle IEC 61076-3-117 s RJ45 a SC-RJ POF podle IEC 61754-24 a PushPull Power podle specifikací PROFINET.

Všeobecné objednací údaje

Verze	POF media konvertor, FreeCon, IP65
Číslo objednávky	1324440000
Typ	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118128208
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-09-30T00:00:00+02:00

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	130.4 mm	Hloubka (v palcích)	5.1338 inch
Výška	53 mm	Výška (v palcích)	2.0866 inch
Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3.937 inch
Čistá hmotnost	722.04 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-20 °C...55 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Všeobecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Kryt: tlakově litý zinek, nalakováno
Typ montáže	Žádné	Stupeň krytí	IP65
Cykly zapojování	≥ 100	Propojení	PROFINET
Napájecí rozhraní	PROFINET PushPull Power	Datové rozhraní	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)

Elektrické vlastnosti

Typ napětí	DC	Přenosová rychlost v baudech	100 MB
Provozní napětí	24 V	Protokol	PROFINET IRT
Spotřeba proudu	200 mA typicky	Ukazatel LED	P1: port aktivní, P2: port aktivní, SF: všeobecná chyba, BF: chyba sběrnice, US1: napětí 1 (elektronika), US2: napětí 2
Rozsah provozního napětí	18...30 V DC		

Technické údaje**Obecné standardy**

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Síťový standard	IEC 61158, IEC 61784
Č. osvědčení (cULus)	E141197		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ETIM 10.0	EC001467	ECLASS 14.0	19-17-01-32
ECLASS 15.0	19-17-01-32		

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sets




PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verze
Číslo objednávky	2465440000	Výkonový konektor, Konektor, PROFINET, Sada konektorů
GTIN (EAN)	4050118522136	
Množství	1 ST	

SC-RJ



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117 ver. 14 (PROFINET), kov, vložka SC

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Verze
Číslo objednávky	1191550000	Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Množství	10 ST	

Sets - RJ45



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117 ver. 14 (PROFINET), kov, vložka RJ45

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verze	
Číslo objednávky	1012170000	Zástrčka RJ45, bez potřeby nářadí, Varianta 14 kov, Kat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248719815		
Množství	10 ST		