



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku. V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	MetalliCard, Značky na přístroje, 26.8 x 18 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">1327630000</a>
Typ	CC-M 27/18 AL
GTIN (EAN)	4050118132526
Množství	200 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0197 inch
Výška	26.8 mm	Výška (v palcích)	1.0551 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Čistá hmotnost	0.61 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...130 °C
-------------------------	--------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Velikost označovacího pole	27 x 18 mm	
Verze	lze zapojit	
Šířka	18 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C	
Barevný	Stříbrná	
Základní materiál	Anodizovaný hliník	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard
Velikost pole na označení	25 x 15 mm	
Doporučená odvětví	Energie, Proces	
kompatibilní tiskárna		
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Device markers	
Rozsah provozní teploty	-55...130 °C	

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Nákresy

### Příklad použití



## Příslušenství

### Doplňkové produkty



### Všeobecné objednací údaje

Typ	DKB CC 27/18	Verze	
Číslo	<a href="#">1341140000</a>		MetalliCard, Adhezivní proužek, 27 x 18 mm, Transparentní
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118145625		
Množství	320 ST		
Typ	INLAY CC-M 27/18	Verze	
Číslo	<a href="#">1341040000</a>		
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118145397		
Množství	1 ST		
Typ	INLAY CC-M UNIVERSAL	Verze	
Číslo	<a href="#">1341120000</a>		
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118145458		
Množství	1 ST		
Typ	PRIMER CC-M	Verze	
Číslo	<a href="#">2068020000</a>		
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118416534		
Množství	100 ST		