

SFX-M 11/60 ST


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku. V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky. Speciální děrování na SFX-M umožňuje použití ocelových vázacích pásek. Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | MetalliCard, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 1327790000 |
| Typ | SFX-M 11/60 ST |
| GTIN (EAN) | 4050118132656 |
| Množství | 50 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0315 inch |
| Výška | 60 mm | Výška (v palcích) | 2.3622 inch |
| Šířka | 11 mm | Šířka (v palcích) | 0.4331 inch |
| Čistá hmotnost | 2.5 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...130 °C |
|-------------------------|--------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| Počet na list | 50 | |
| Typ tisku | prázdný | |
| Verze | bez obsahu halogenů | |
| Šířka | 11 mm | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 130 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C | |
| Barevný | Stříbrná | |
| Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4301 | |
| Tištěné znaky | bez | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MetalliCard |
| Velikost pole na označení | 11.2 x 45 mm | |
| Doporučená odvětví | Proces, Energie | |
| kompatibilní tiskárna | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MetalliCard = Conductor and cable markers | |
| Rozsah provozní teploty | -55...130 °C | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Průřez vodiče, max. | 500 mm ² | Průřez vodiče, min. | 16 mm ² |
| Vnější prům. vodiče, max. | 40 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 7 mm |
| Průchod vázacího pásku | Zvýšený | Vnější prům. vodiče | 7 - 40 mm |
| Vhodný vázací pásek | Ocel | Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm ² |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Nákresy



Podobné ilustraci

SFX-M 11/60 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Doplňkové produkty



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ | PRIMER CC-M | Verze |
| Číslo | 2068020000 | |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118416534 | |
| Množství | 100 ST | |

Inlay



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku. V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky. Speciální děrování na SFX-M umožňuje použití ocelových vázacích pásků. Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ | INLAY SFX-M 11/60 | Verze |
| Číslo | 1341110000 | |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118145601 | |
| Množství | 1 ST | |