

## SAIL-ZW-VSA-0.3U


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabel ventilu (sestavený), Rovná zástrčka – zásuvka ventilu, Design A (18 mm), M12 = A, Délka kabelu: 0.3 m, PUR, černá
Číslo objednávky	<a href="#">1332340030</a>
Typ	SAIL-ZW-VSA-0.3U
GTIN (EAN)	4099987266345
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	20 g
----------------	------

## Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	0.3 m	Barva opláštění	černá
PE funkce	Ano	Vhodné pro nosiče kabelů	Ano
Průřez jádra	0.34 mm <sup>2</sup>	Stíněný	Ne
Halogen	Ne	Zrychlení	5 m/s <sup>2</sup>
Poloměr ohybu, min., pohyblivý	10 *průměr	Poloměr ohybu, min., stacionární	5 *průměr
Cykly ohybu	3 mil.	Rychlost	200 m/min
Materiál pláště	PUR	Konfigurovatelná délka kabelu	Ne
Zesítněné vyzářování	Ne	Odolnost vůči jiskrám ze sváření	Ano
Odolnost proti zkrutu	180 °/m	Teplotní rozpětí, stacionární	-40...90 °C
Odolné vůči perlám kovu ze svařování	Ano	Teplotní rozpětí, pohyblivé	-30...90 °C
Počet pólů	5 (4 + PE)	Vnější průměr	5 mm ± 0.2 mm

## Všeobecné technické údaje

Kódování	Design A (18 mm), M12 = A	Přípojovací závit	M12 konektor samec
LED	Ano	Verze	Rovná zástrčka – zásuvka ventilu
Materiál kontaktu	CuSn, postříbřené, CuZn, Pozlacené	Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	4 A	Velikost AF	13 mm
Stupeň krytí	IP65, IP67, IP68, příšroubované	Cykly zapojování	≥ 100
Materiál kroužku se závitem	Mosaz poniklovaná	Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody	Supresorová dioda
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C	Utahovací moment	Montážní šroub M3: 0,4 Nm, M12: 1.0 Nm

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	M12, A-kódování, Počet pólů: 5, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné
----------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

## SAIL-ZW-VSA-0.3U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Rozměrový výkres




### Schéma pólů



### Schéma pólů



### Schéma připojení



24VAC/DC\_4A