

Obrázek výrobku

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | P řada, Dělicí deska, Šedá, 2 mm, vytištěno, 17-32, vodorovný |
| Číslo objednávky | 1340340000 |
| Typ | TW PRV16 17-32 |
| GTIN (EAN) | 4050118145205 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 100 mm | Hloubka (v palcích) | 3.937 inch |
| Výška | 225 mm | Výška (v palcích) | 8.8582 inch |
| Šířka | 2 mm | Šířka (v palcích) | 0.0787 inch |
| Čistá hmotnost | 26.44 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -5 °C...40 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 125 °C |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

Verze vytištěno, 17-32,
vodorovný

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------|------|
| Základní materiál | Polykarbonát | Barevný | Šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

Přichytka Ano

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

Nákresy

