

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Podpora přípojnice, Stříbrná, 85 °C, Šířka: 15 mm, None, Ocel, galvanizovaná, Přímá montáž
Číslo objednávky	1340870000
Typ	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Množství	10 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25 mm	Hloubka (v palcích)	0.9842 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0.5906 inch
Čistá hmotnost	24.39 g		

Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
Trvalá provozní teplota, max.	85 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel, galvanizovaná	Barevný	Stříbrná
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Přímá montáž
-------------------	--------------	-------------	--------------

Všeobecně

Počet pólů	1	Návod k instalaci	Přímá montáž
------------	---	-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		