


INLAY CC-M 30/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Číslo objednávky	1341070000
Typ	INLAY CC-M 30/60
GTIN (EAN)	4050118145502
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	120 mm	Hloubka (v palcích)	4.7244 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0.315 inch
Šířka	76 mm	Šířka (v palcích)	2.9921 inch
Čistá hmotnost	76 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	Držák na 3 značky	Šířka	76 mm
-------	-------------------	-------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

Nákresy

Příklad použití



Příslušenství

Standard



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku. V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CC-M 30/60 ST	Verze
Číslo	1327690000	MetalliCard, Značky na přístroje, 30 x 60 mm, Stříbrná
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118132571	
Množství	100 ST	
Typ	CC-M 30/60 AL	Verze
Číslo	1327680000	MetalliCard, Značky na přístroje, 30 x 60 mm, Stříbrná
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118132564	
Množství	100 ST	

S otvorem



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku. V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

INLAY CC-M 30/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Všeobecné objednávací údaje**

Typ	CC-M 30/60 2X3 ST	Verze
Číslo	1327870000	MetalliCard, Značky na přístroje, 30 x 60 mm, Stříbrná
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118132717	
Množství	100 ST	
Typ	CC-M 30/60 2X3 AL	Verze
Číslo	1327850000	MetalliCard, Značky na přístroje, 30 x 60 mm, Stříbrná
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118132700	
Množství	100 ST	