



Všeobecné objednací údaje

Verze	MetalliCard, Adhezivní proužek, 30 x 60 mm, Transparentní
Číslo objednávky	1341130000
Typ	DKB CC 30/60
GTIN (EAN)	4050118145434
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.01 mm	Hloubka (v palcích)	0.0004 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Čistá hmotnost	0.57 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...160 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Modifikovaný akrylát	
Verze	Samolepicí	
Šířka	60 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	160 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Transparentní	
Základní materiál	Polyesterová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard
Doporučená odvětví kompatibilní tiskárna	Energie, Proces	
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Rozsah provozní teploty	-40...160 °C	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

Příklad použití

