



### Všeobecné objednací údaje

Verze	MetalliCard, Adhezivní proužek, 27 x 18 mm, Transparentní
Číslo objednávky	<a href="#">1341140000</a>
Typ	DKB CC 27/18
GTIN (EAN)	4050118145625
Množství	320 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.01 mm	Hloubka (v palcích)	0.0004 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1.063 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Čistá hmotnost	0.16 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...160 °C
-------------------------	--------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Lepidlo	Modifikovaný akrylát		
Verze	Samolepicí		
Šířka	18 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	160 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Transparentní		
Základní materiál	Polyesterová fólie		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard	
Doporučená odvětví kompatibilní tiskárna	Energie, Proces		
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Adhesive strip		
Rozsah provozní teploty	-40...160 °C		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**

**Příklad použití**

