



Všeobecné objednáací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | MetalliCard, Adhezivní proužek, 27 x 18 mm, Transparentní |
| Číslo objednávky | 1341140000 |
| Typ | DKB CC 27/18 |
| GTIN (EAN) | 4050118145625 |
| Množství | 320 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.01 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0004 inch |
| Výška | 27 mm | Výška (v palcích) | 1.063 inch |
| Šířka | 18 mm | Šířka (v palcích) | 0.7087 inch |
| Čistá hmotnost | 0.16 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...160 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------|--|
| Lepidlo | Modifikovaný akrylát | | |
| Verze | Samolepicí | | |
| Šířka | 18 mm | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 160 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Barevný | Transparentní | | |
| Základní materiál | Polyesterová fólie | | |
| Tištěné znaky | bez | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MetalliCard | |
| Doporučená odvětví kompatibilní tiskárna | Energie, Proces | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MetalliCard = Adhesive strip | | |
| Rozsah provozní teploty | -40...160 °C | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy

Příklad použití

