

Podobné ilustraci



Všeobecné objednací údaje

Verze	MetalliCard, Adhezivní proužek, 15 x 60 mm, Transparentní
Číslo objednávky	1341150000
Typ	DKB CC 15/60
GTIN (EAN)	4050118145182
Množství	160 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.01 mm	Hloubka (v palcích)	0.0004 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Čistá hmotnost	0.24 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...160 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Modifikovaný akrylát		
Verze	Samolepicí		
Šířka	60 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	160 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Transparentní		
Základní materiál	Polyesterová fólie		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard	
Doporučená odvětví kompatibilní tiskárna	Energie, Proces		
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Adhesive strip		
Rozsah provozní teploty	-40...160 °C		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

Příklad použití

