


## UR20-EM-1315550000-SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Podobné ilustraci



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Náhradní díl
Číslo objednávky	<a href="#">1347130000</a>
Typ	UR20-EM-1315550000-SP
GTIN (EAN)	4050118248401
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	61 mm	Hloubka (v palcích)	2.4016 inch
Výška	110 mm	Výška (v palcích)	4.3307 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0.4724 inch
Čistá hmotnost	28 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	94eff5b4-6ddc-406c-8172-1dd0cbbf7962
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 7.285 kg CO2 eq.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		