


## UR20-EM-1315730000-SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Podobné ilustraci



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Náhradní díl
Číslo objednávky	<a href="#">1347330000</a>
Typ	UR20-EM-1315730000-SP
GTIN (EAN)	4050118152012
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	61 mm	Hloubka (v palcích)	2.4016 inch
Výška	110 mm	Výška (v palcích)	4.3307 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0.4724 inch
Čistá hmotnost	28 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou		
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	7.285 kg CO2 eq.	

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		