

**PAC-UNIV-HE34-HE34-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednáací údaje**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC |
| Číslo objednávky | <a href="#">1349690100</a>   |
| Typ              | PAC-UNIV-HE34-HE34-10M       |
| GTIN (EAN)       | 4099986579378                |
| Množství         | 1 items                      |

## PAC-UNIV-HE34-HE34-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 1391 g |
|----------------|--------|

### Teploty

|                    |             |                  |             |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 °C |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Všeobecné údaje

|                   |                                 |                      |                                 |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Délka kabelu      | 10 m                            | Vhodné pro           | Digitální signály               |
| Základní materiál | PVC                             | Kabel                | Kabel LiYY                      |
| Konektor rozhraní | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 34P | Počet pólů, min.     | 34 pólů                         |
| Vnější průměr     | 11 ± 1 mm                       | Konektor, PLC strana | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 34P |
| Průřez vodiče     | 0.14 mm <sup>2</sup>            |                      |                                 |

### Elektrické údaje

|                                |                     |                                      |            |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|
| Celkový proud, max.            | 3 A                 | Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A        |
| Jmenovité napětí               | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Odpor                                | ≤ 150 mΩ/m |
| Provozní napětí                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Zatížitelnost, vodič / vodiče        | 300 pF/m   |
| Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m            |                                      |            |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |