

## PAC-UNIV-HE34-F-2M5



Podobné ilustraci

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC
Číslo objednávky	<a href="#">1349840025</a>
Typ	PAC-UNIV-HE34-F-2M5
GTIN (EAN)	4099986580138
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 348 g

## Teploty

Skladovací teplota -10...60 °C Provozní teplota -10...50 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS Vyhovující  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Délka kabelu	2.5 m	Vhodné pro	Digitální signály
Základní materiál	PVC	Kabel	Kabel LiYY
Konektor rozhraní	FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P	Počet pólů, min.	34 pólů
Vnější průměr	11 ± 1 mm	Konektor, PLC strana	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> )
Průřez vodiče	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Elektrické údaje

Celkový proud, max.	3 A	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Jmenovité napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Odpor	≤ 150 mΩ/m
Provozní napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Zatížitelnost, vodič / vodiče	300 pF/m
Zatížitelnost, vodič / stínění	300 pF/m		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		