

Podobné ilustraci



Všeobecné objednací údaje

Verze	Replacement part, , Flange-mounted housing
Číslo objednávky	1350940000
Typ	UR20-BM-PF-I-SP
GTIN (EAN)	4050118821734
Množství	5 items
Balení	Kartonový box

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58	Hloubka (v palcích)	2.2835 inch
Výška	128 mm	Výška (v palcích)	5.0394 inch
Šířka	11.5 mm	Šířka (v palcích)	0.4528 inch
Čistá hmotnost	29.9 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.216 kg CO2 eq.	

Obecné údaje

Nosná lišta TS 35

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001583	ETIM 7.0	EC001583
ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 9.0	27-24-26-92
ECLASS 9.1	27-24-26-92	ECLASS 10.0	27-24-26-92
ECLASS 11.0	27-24-26-92	ECLASS 12.0	27-24-26-92
ECLASS 13.0	27-24-26-92	ECLASS 14.0	27-24-26-92
ECLASS 15.0	27-24-26-92		