



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, pin, rovný, Montážní závit: PG 9, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m, Přední montáž
Číslo objednávky	1353790000
Typ	SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156522
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	21.09 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Technické specifikace kabelu

PE funkce	Ne	Průřez vodiče (tisk/online)	AWG 18
Délka vlákna / kabelu	0.2 m	Průřez jádra AWG	AWG 18
Barevné kódování	hnědá, bílá, modrá, černá, šedá	Počet pólů	5

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Jmenovité napětí	60 V	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Cykly zapojování	≥ 100	Kabelová průchodka	PG 9
Jmenovitý proud	Kontakty 1-4 8 A, kontakt 5 2 A	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------


Obecné údaje

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované	Typ montáže	Přední montáž
Jmenovité napětí	60 V	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Cykly zapojování	≥ 100	Kabelová průchodka	PG 9
Jmenovité napětí	250 V (4 póly) / 60 V (5 pólů)	Jmenovitý proud	Kontakty 1-4 8 A, kontakt 5 2 A
Průřez vodiče (tisk/online)	AWG 18	Připojení 1	M12
Připojení 2	Flying wires	Délka vlákna / kabelu	0.2 m
Montážní závit	PG 9	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Schéma pólů



SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG9-MS	Verze	
Číslo objednávky	1694080000		
GTIN (EAN)	4008190872243		
Množství	100 ST		
			SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 9, 2.8 mm, Mosaz poniklovaná