

Obrázek výrobku



Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)

- Nejmodernější antény
- Osvědčené v průmyslu
- Robustní design (ochrana až IP67)
- Pro venkovní a vnitřní použití
- Podpora nejnovější technologie
- Až Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora až 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Také podpora dalších technologií (např. Bluetooth, GNSS atd.)
- Vhodné koaxiální kabely v různých délkách
- Vhodné úchyty na póly a zeď

Všeobecné objednací údaje

Verze	Anténa WLAN, Všesměrová anténa, Pásmo 5 GHz, Zesílení 5 dBi, Svisle, 1x typ N, samice, spodní, IP64, Impedance: 50 Ω
Číslo objednávky	1367120000
Typ	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
GTIN (EAN)	4050118186345
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2023-12-01T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	160 mm	Výška (v palcích)	6.2992 inch
Průměr	16 mm	Čistá hmotnost	210 g

Teploty

Skladovací teplota	-45 °C...75 °C	Provozní teplota	-45 °C...75
--------------------	----------------	------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Materiál pouzdra

Hlavní materiál krytu	PP
-----------------------	----

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	1x anténa, 1x montážní rameno, 2x svorky pro montáž stožáru
----------------	---

Technické údaje

Typ připojení	1x typ N, samice, spodní	Impedance	50 Ω
3dB šířka svazku (horizontální)	360°	3dB šířka svazku (vertikální)	25°
Poměr stojatých vln	< 1,7	Složený výkon, max.	6 W
Vyzařování	Všesměrové	Frekvenční rozsah	5150 - 5875 (Mhz)
Zisk antény	5 dBi	Vertikální naklonění	0°
Polarizace	Svisle		

Podmínky prostředí

Aplikace	pro vnitřní i venkovní použití	Provozní teplota, max.	75
Provozní teplota, min.	-45 °C	Skladovací teplota, max.	75 °C
Skladovací teplota, min.	-45 °C	Zatížení větrem	Čelní, Laterální, 7 N, při 160 Km/h

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

Příslušenství

Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)



Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)

- Nejmodernější antény
- Osvědčené v průmyslu
- Robustní design (ochrana až IP67)
- Pro venkovní a vnitřní použití
- Podpora nejnovější technologie
- Až Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora až 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Také podpora dalších technologií (např. Bluetooth, GNSS atd.)
- Vhodné koaxiální kabely v různých délkách
- Vhodné úchyty na póly a zed'

Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	Verze
Číslo	2788040000	Anténní kabel, Připojení 1: N samec, Připojení 2: RP-SMA samec,
objednávky		Délka: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066309	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	Verze
Číslo	1367110000	Anténní kabel, Připojení 1: N samec, Připojení 2: RP-SMA samec,
objednávky		Délka: 2 m
GTIN (EAN)	4050118186376	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	Verze
Číslo	2788050000	Anténní kabel, Připojení 1: N samec, Připojení 2: RP-SMA samec,
objednávky		Délka: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066316	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	Verze
Číslo	1367100000	Anténní kabel, Připojení 1: N samec, Připojení 2: RP-SMA samec,
objednávky		Délka: 4 m
GTIN (EAN)	4050118186369	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	Verze
Číslo	2788060000	Anténní kabel, Připojení 1: N samec, Připojení 2: RP-SMA samec,
objednávky		Délka: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066323	
Množství	1 ST	