

SAI-TMCSK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
Číslo objednávky	1381690000
Typ	SAI-TMCSK
GTIN (EAN)	4050118183870
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	178 mm	Délka (v palcích)	7.0079 inch
Čistá hmotnost	406 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	Turned contacts	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 20
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 28		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	4-drážkové krimpování	Nastavitelný rozsah krimpování AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28
-------------------------	-----------------------	------------------------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		