

SAI-TMC-PD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
Číslo objednávky	138170000
Typ	SAI-TMC-PD
GTIN (EAN)	4050118183856
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23.75 mm	Hloubka (v palcích)	0.935 inch
Délka	23.6 mm	Délka (v palcích)	0.9291 inch
Čistá hmotnost	22 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Verze	Pro nástroj k nalisování
-------	--------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Turned contacts	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 20
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 28		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	4-drážkové krimpování	Nastavitelný rozsah krimpování AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28
-------------------------	-----------------------	------------------------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		