



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Profil krytu, RS 100 Transparentní, Šířka: 2000 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1386220000</a>
Typ	ADP 10 S
GTIN (EAN)	4099987167062
Množství	1 M

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24 mm	Hloubka (v palcích)	0.9449 inch
Výška	73 mm	Výška (v palcích)	2.874 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	433 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	PVC		

## Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	-		

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	<p>K dispozici jsou 3 výšky krycího profilu a čelních desek:  Montáž TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm  Montáž TS s nízkým krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm  Montáž TS s vysokým krytem: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm  Přímá montáž, bez/nízký/vysoký kryt: 24 / 69 / 99 mm  Rozměry desky plošných spojů:  Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm  , šířka: 100 (+0,5) mm Rozměr části RS = délka desky s plošnými spoji - 4,5 mm  Rozměr části ADP = délka desky s plošnými spoji - 1 mm  Příklad:  Délka desky plošných spojů 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.</p>
----------------------	--

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		