

SCREWTY-SW13-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Bolting tool
Číslo objednávky	1389190000
Typ	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
Množství	1 items
Balení	Kartonový box

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	226.26 g
----------------	----------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	1.7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0.5 Nm
-----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Součástí dodávky: <ul style="list-style-type: none">• Momentový šroubovák 0,5-1,7 Nm + pomůcka pro nastavení• Vyměnitelná čepel AF13
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci
 Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přízpusobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	SCREWTY SW9	Verze
Číslo	1254630000	Interchangeable blade for cable gland tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118054194	
Množství	1 ST	
Typ	SCREWTY SW10	Verze
Číslo	1254640000	Interchangeable blade for cable gland tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118048599	
Množství	1 ST	
Typ	SCREWTY SW12	Verze
Číslo	2598970000	Interchangeable blade for cable gland tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118781151	
Množství	1 ST	
Typ	SCREWTY SW13	Verze
Číslo	1254650000	Interchangeable blade for cable gland tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118051834	
Množství	1 ST	
Typ	SCREWTY SW15	Verze
Číslo	1290830000	Interchangeable blade for cable gland tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118084320	
Množství	1 ST	
Typ	SCREWTY SW17	Verze
Číslo	1254660000	Interchangeable blade for cable gland tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118051841	
Množství	1 ST	
Typ	SCREWTY SW18	Verze
Číslo	1254670000	Interchangeable blade for cable gland tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118051858	
Množství	1 ST	
Typ	SCREWTY SW19	Verze
Číslo	1254680000	Interchangeable blade for cable gland tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118048827	
Množství	1 ST	