

ZQV 1.5N/R6.4/19 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	TERMSERIES, Spojovací konektor
Číslo objednávky	1391610000
Typ	ZQV 1.5N/R6.4/19 RT
GTIN (EAN)	4050118191783
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	TCC 6.4/51 RD

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4.9 mm	Hloubka (v palcích)	0.1929 inch
Výška	13.1 mm	Výška (v palcích)	0.5157 inch
Šířka	119 mm	Šířka (v palcích)	4.685 inch
Čistá hmotnost	4.65 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...60 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité údaje UL

Jmenovitý proud (UL)	10 A
----------------------	------

Obecné údaje

Verze	Ize zkrátit na určitou délku	Barevný	Červená
-------	------------------------------	---------	---------

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Data připojení


Rozteč v mm (P)	6.40 mm
-----------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Nákresy

Dimensional drawing



Příslušenství

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KT 14	Verze
Číslo	1157820000	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248945344	
Množství	1 ST	

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KT ZQV	Verze
Číslo	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248291670	
Množství	1 ST	
Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze
Číslo	9004500000	Miscellaneous tools
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190053925	
Množství	1 ST	