

SAI-WDF-3P-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	1392390000
Typ	SAI-WDF-3P-M8
GTIN (EAN)	4050118192766
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

21 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	3	Kódování	M8 = ne
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	CuZn
Materiál kontaktu	CuZn	Jmenovité napětí	30 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP67
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C		

Všeobecné technické specifikace

Počet pólů	3	Kódování	M8 = ne
Připojovací závit	M8 konektor samice, M8 konektor samec	Povrch kontaktu	Pozlacené
Hlavní materiál krytu	CuZn	Materiál kontaktu	CuZn
Jmenovité napětí	30 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP67	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

