# Datový list

## SAI-WDF-4P-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 1392400000 |
| Typ | SAI-WDF-4P-M8 |
| GTIN (EAN) | 4050118192773 |
| Množství | 1 items |

# Datový list

## SAI-WDF-4P-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení |  |
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 23 g |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | 4 | Kódování | M8 = ne |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Hlavní materiál krytu | CuZn |
| Materiál kontaktu | CuZn | Jmenovité napětí | 30 V |
| Jmenovitý proud | 4 A | Stupeň krytí | IP67 |
| Rozsah teplot krytu | -40 … +85 ° C | | |

### Všeobecné technické specifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | 4 | Kódování | M8 = ne |
| Připojovací závit | M8 konektor samice, M8 konektor samec | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Hlavní materiál krytu | CuZn | Materiál kontaktu | CuZn |
| Jmenovité napětí | 30 V | Jmenovitý proud | 4 A |
| Stupeň krytí | IP67 | Rozsah teplot krytu | -40 … +85 ° C |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |


# SAI-WDF-4P-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Nákresy


### Rozměrový výkres




### Schéma připojení




### Schéma pólů




### Schéma pólů

