


IE-M12-PCBCE-PANEL-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	PCB připojovací prvek M12, Pájené připojení, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 v souladu s DIN EN 60529
Číslo objednávky	1393470000
Typ	IE-M12-PCBCE-PANEL-A
GTIN (EAN)	4050118194241
Množství	10 items

IE-M12-PCBCE-PANEL-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	10.88 g
----------------	---------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Počet pólů	4	Kódování	D-kódování
Stupeň krytí	IP65 v souladu s DIN EN 60529	Hlavní materiál krytu	CuZn, Polyamid, poniklované
Připojovací závit	M12		

Obecné informace

Počet pólů	4	Připojení 1	M12
Připojení 2	Pájené připojení	Popis výrobku	Připojovací prvek, nacvakávací
Složení	Kompatibilní s technologií Reflow	Hlavní materiál krytu	CuZn, Polyamid, poniklované
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Připojovací závit	M12
Stupeň krytí	IP65 v souladu s DIN EN 60529		

Důležitá poznámka


Poznámky

Klasifikace


ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Vrtací šablona

