

**TW PRV8 H-A I-R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	P řada, Dělicí deska, Šedá, 2 mm, vytištěno
Číslo objednávky	<a href="#">1399770000</a>
Typ	TW PRV8 H-A I-R
GTIN (EAN)	4050118230994
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	59.7 mm	Hloubka (v palcích)	2.3504 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4.7244 inch
Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	9.5 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...80 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	125 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.067 kg CO2 eq.	

## Specifikace systému

Verze	vytištěno	Počet úrovní	8
-------	-----------	--------------	---

## Údaje materiálu

Základní materiál	PC	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Přichytka	Ano
-----------	-----

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		