



Všeobecné objednací údaje

Verze	Adaptér, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Patice M12 na patici RJ45
Číslo objednávky	1400610000
Typ	IE-AD-M12XRJ45-90
GTIN (EAN)	4050118202519
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cULus) E471884

Rozměry a hmotnosti

Tloušťka stěny, min. 0.9 mm Tloušťka stěny, max. 3 mm
Čistá hmotnost 6.2 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -25 °C...85 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů 8 Kódování X-kódování
Povrch kontaktu Pozlacené Hlavní materiál krytu poniklovaný litý zinek
Odpor izolace 100 MΩ Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiál kontaktu Slitina mědi Jmenovité napětí 50 V
Stupeň krytí IP67 Cykly zapojování ≥ 100 (M12), 750 (RJ45)

Obecné informace

Počet pólů 8 Připojení 1 RJ45 90°
Připojení 2 M12 Popis výrobku Adaptér, úhlový
Složení Patice M12 na patici RJ45 Hlavní materiál krytu poniklovaný litý zinek
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) Připojovací závit M12
Materiál kontaktu Slitina mědi Povrch kontaktu Pozlacené
Stínění 360° stíněný kontakt Stupeň krytí IP67
Cykly zapojování ≥ 100 (M12), 750 (RJ45)

Elektrické vlastnosti

Odpor izolace 100 MΩ Jmenovité napětí 50 V

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-109, IEC 60603-7-51

Technické údaje**Všeobecné technické specifikace**

Počet pólů	8	Kódování	X-kódování
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Hlavní materiál krytu	poniklovaný litý zinek	Odpor izolace	100 MΩ
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Jmenovité napětí	50 V
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 100 (M12), 750 (RJ45)

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Nákresy


Obrázek výrobku




Rozměrový výkres




Rozměrový výkres



Rozměrový výkres




Výřez instalace



Nákresy

Propojení



Screwty® nástroj na kabelové průchodky



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci
Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY SET	Verze
Číslo	1910000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248436842	
Množství	1 ST	

Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci
Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY SET -DM	Verze
Číslo	1920000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248436859	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Screwty® nástroj na kabelové průchodky



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY- M12 F	Verze
Číslo	1900020000	Cable gland tool for M12 connectors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248375851	
Množství	1 ST	

Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY-M12 F-DM	Verze
Číslo	1900021000	Cable gland tool for M12 connectors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248436828	
Množství	1 ST	