

## PLUG VPU


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Produktovou řadu završuje rozsáhlá řada příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Řada VPU, Příslušenství
Číslo objednávky	<a href="#">1402570000</a>
Typ	PLUG VPU
GTIN (EAN)	4050118204360
Množství	10 items

## PLUG VPU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.8465 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0.315 inch
Šířka	11.6 mm	Šířka (v palcích)	0.4567 inch
Čistá hmotnost	1.96 g		

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Data připojení, vzdálené upozornění

Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, 0.14 mm <sup>2</sup> min.	Délka odizolování	8 mm
Typ připojení	PUSH IN	Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, 1.5 mm <sup>2</sup> max.

## Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovité napětí (AC) 250 V

## Obecné údaje

Segment	Rozvod elektrické energie	Verze	Konektory - zástrčky, vytištěno
Barevný	černá		

## Obecné údaje

Barevný černá

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		