

Obrázek výrobku



Přední prvek krytu CH20M vám nabízí mnoho možností individuálního designu a funkčnosti. Můžete si vybrat mezi různými metodami tisku, jako je tamponový tisk a laserové gravírování umožňující přesnou a atraktivní realizaci vašich návrhů.

Lze provést také laserové výřezy pro elektronické komponenty. Použít lze také popisovače. Přední prvek může být vybaven výklopným víkem nebo bez něj.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Čelní prvek, OMNIMATE Kryt - řada CH20M Grafická šedá, Čelní prvek, Šířka: 67.5 mm
Číslo objednávky	1413810000
Typ	CH20M67 FC GGY 2019
GTIN (EAN)	4050118215007
Množství	15 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.6102 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3.937 inch
Šířka	67.5 mm	Šířka (v palcích)	2.6575 inch
Čistá hmotnost	7 g		

Teploty

Okolní teplota	-25 °C...85 °C	Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66 GF 30
Skupina izolačního materiálu	I	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	Plast	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI

Vlastnosti komponent

Sklápěcí kryt s možností montáže	Ne	Značka s možností integrace	Ne
----------------------------------	----	-----------------------------	----

Individualizační možnosti

Možná vyřízení na míru	Ano	Možná značení na míru	Ano
Proces objednávky specifický pro zákazníka	Viz pokyny pod zátěží	Možnosti zpracování	Zpracování laserem, Frézování

Obecné údaje

Barevný	Grafitová šedá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 7024	Informace ohledně celé sestavy, viz odkazované články	CH20M67 B BK/OR 2010
Encapsulation option	Ne		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Nákresy

Obrázek výrobku



Rozměrový výkres

