

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Konektor Y, 7/8", Rozvaděč |
| Číslo objednávky | <a href="#">1413920000</a> |
| Typ              | SAI-Y-7/8 3P               |
| GTIN (EAN)       | 4050118214925              |
| Množství         | 1 items                    |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

70 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

|                     |              |                             |                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Počet pólů          | 3            | Kódování                    | žádná             |
| Povrch kontaktu     | Au (zlato)   | Hlavní materiál krytu       | PUR               |
| Odpor izolace       | 1010 Ω       | Jmenovité napětí            | 400 V             |
| Jmenovitý proud     | 10 A         | Stupeň krytí                | IP67, IP68        |
| Cykly zapojování    | ≥ 100        | Závažnost znečištění        | 3                 |
| Připojení stínění   | Ne           | Materiál kroužku se závitem | Mosaz poniklovaná |
| Rozsah teplot krytu | -25...+80 °C |                             |                   |

### Údaje o připojení

|                                        |             |                                        |              |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|
| Skupinový výstup - zásuvný konektor    | 7/8" samec  | Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor | 7/8" samice  |
| Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor | 7/8" samice | Utahovací moment                       | 7/8": 1.5 Nm |

### Obecné údaje


|                            |       |                            |              |
|----------------------------|-------|----------------------------|--------------|
| Počet pólů                 | 3     | Kódování                   | žádná        |
| Připojovací závit          | 7/8"  | Materiál kontaktu, zásuvka | CuZn         |
| Materiál kontaktu, kontakt | CuZn  | Povrch kontaktu            | Au (zlato)   |
| Hlavní materiál krytu      | PUR   | Odpor izolace              | 1010 Ω       |
| Jmenovité napětí           | 400 V | Jmenovitý proud            | 10 A         |
| Velikost AF                | 24 mm | Stupeň krytí               | IP67, IP68   |
| Cykly zapojování           | ≥ 100 | Závažnost znečištění       | 3            |
| Připojení 1                | 7/8"  | Připojení 2                | Šroub        |
| Připojení stínění          | Ne    | Rozsah teplot krytu        | -25...+80 °C |
| Vnější prům. vodiče        | -     |                            |              |

### Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002925    | ETIM 9.0    | EC002925    |
| ETIM 10.0   | EC002925    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 |             |             |

## Nákresy

### Rozměrový výkres




### Schéma pólů



Male

### Schéma pólů



Female

### Schéma připojení

