



Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor Y, 7/8", Rozvaděč
Číslo objednávky	1413930000
Typ	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 72.4 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	4	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Hlavní materiál krytu	PUR
Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	8 A
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 50
Závažnost znečištění	3	Připojení stínění	Ne
Materiál kroužku se závitem	Mosaz poniklovaná	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C

Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	7/8" samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	7/8" samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	7/8" samice	Utahovací moment	7/8": 1.5 Nm

Obecné údaje

Počet pólů	4	Kódování	žádná
Připojovací závit	7/8"	Materiál kontaktu, zásuvka	CuZn
Materiál kontaktu, kontakt	CuZn	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Hlavní materiál krytu	PUR	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	8 A	Velikost AF	24 mm
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 50
Závažnost znečištění	3	Připojení 1	7/8"
Připojení 2	Šroub	Připojení stínění	Ne
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Nákresy

Rozměrový výkres






Schéma pólů



Male

Schéma pólů



Female

Schéma připojení

