



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor Y, 7/8", Rozvaděč
Číslo objednávky	<a href="#">1413940000</a>
Typ	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 75 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Hlavní materiál krytu	PUR
Odpor izolace	1010 Ω	Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	5.6 A	Stupeň krytí	IP67, IP68
Cykly zapojování	≥ 100	Závažnost znečištění	3
Připojení stínění	Ne	Materiál kroužku se závitem	Mosaz poniklovaná
Rozsah teplot krytu	-25...+80 °C		

### Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	7/8" samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	7/8" samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	7/8" samice	Utahovací moment	7/8": 1.5 Nm

### Obecné údaje


Počet pólů	5	Kódování	žádná
Připojovací závít	7/8"	Materiál kontaktu, zásuvka	CuZn
Materiál kontaktu, kontakt	CuZn	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Hlavní materiál krytu	PUR	Odpor izolace	1010 Ω
Jmenovité napětí	400 V	Jmenovitý proud	5.6 A
Velikost AF	24 mm	Stupeň krytí	IP67, IP68
Cykly zapojování	≥ 100	Závažnost znečištění	3
Připojení 1	7/8"	Připojení 2	Šroub
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-25...+80 °C
Vnější prům. vodiče	-		

### Klasifikace


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

### Nákresy

#### Rozměrový výkres




#### Schéma pólů



Male

#### Schéma pólů



Female

#### Schéma připojení

