

**IE-PS-ST-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO ST zásuvné konektory podle IEC 61754-2 pro vodiče s  
vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor FO, Konektor ST, Jednovidový, IP20
Číslo objednávky	<a href="#">1414680000</a>
Typ	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
Množství	1 items

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	47 mm	Hloubka (v palcích)	1.8504 inch
Výška	9.6 mm	Výška (v palcích)	0.378 inch
Šířka	9.6 mm	Šířka (v palcích)	0.378 inch
Čistá hmotnost	4.4 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...90 °C	Provozní teplota	-20 °C...80 °C
Teplota instalace			

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Všeobecné údaje

Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	TPE	Popis výrobku	Konektor ST, Jednovidový
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Průměr pláště, max.	3.2 mm	Průměr pláště, min.	2.6 mm
Stupeň krytí	IP20	Cykly zapojování	1000
Typ vlákna	GOF, jednovidový	Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB
Připojení 1	ST	Připojení 2	lepení, krimpování, leštění
Síla při vytažení kabelu, min.	100 N	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB
Materiál dutinky	Zirkon	Materiál protiprachového krytu	TPE
Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované		

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61754-2
---------------------	-------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Drawings

Rozměrový výkres



## IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ...pro optické konektory SC, ST a LC



## GOF

- Pro optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické konektory LC a IP 67

## POF

- Pro polymerové optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a IP 67

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CT-SC-GOF	Verze	
Číslo	<a href="#">9205320000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Šestihřanné krimpování	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248725458		
Množství	1 ST		

## Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na veliké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu.

Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze	
Číslo	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248990085		
Množství	1 ST		